



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH  
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423  
<http://www.agile.eu> [email@agile.eu](mailto:email@agile.eu)

## CD Film

Selbstklebende Folie für CD's .

**Aufbau:** Transparente Folie mit Randbedruckung (innen und außen), selbsthaftend

**Anwendung:** Klangverbesserendes Zubehör für CD's. Mit der CD-Film Template als Montagehilfe wird CD Film auf die Oberseite einer CD geklebt. Bleibt somit dauerhaft verbunden. Durch den geringen Höhenzuwachs ist diese Folie in allen CD Spielern einsetzbar.

**Wirkung:** Die Rotationsbewegung während des Abspielvorganges verursacht eine Flatterbewegung der CD. Der Laser ist somit nicht genau Lotrecht zur Abtastseite, was unerwünschte Lichtbrechungen und Reflektionen des Laserstrahls erzeugt, welche die eigentliche Information überlagern und von der Fehlerkorrektur des CD Spielers wieder herausgerechnet werden muß. Mit der Folie wird die CD mechanisch stabilisiert und zusätzlich zerstreute, an den Innenkanten der CD reflektierte Laserstrahlen, welche eine diffuse Überlagerung der Ursprungsinformation erzeugen, absorbiert, da die transparenten Randbereiche der CD Oberseite durch die schwarze Bedruckung abgedeckt sind. Die Fehlerkorrektur muß weniger „arbeiten“. Dies erzeugt ein konturiertes Bassverhalten und eine präzise räumliche und detailreiche Darstellung des musikalischen Geschehens.

**Verpackungseinheit:** Beutel mit 20 Stück Folien

## CD clean

Reinigungsflüssigkeit für CD's .

**Aufbau:** Flüssigkeit; u.a. Alkohol und aqua destillata

**Anwendung:** Klangverbesserendes Zubehör für CD's. Mit CD-clean wird die Abtastseite einer CD vor jedem Abspielvorgang eingesprüht und mit einem weichen, fuselfreien Tuch (z.B. Tempo-Taschentuch) von innen nach aussen trockengewischt.

**Wirkung:** Neben der Reinigungswirkung wird eine Veränderung der CD Unterseite bewirkt, die das Abtastverhalten des Lasers durch verringerte Lichtbrechung verbessert, bzw. weniger Ansprechen der Fehlerkorrektur ermöglicht. Dies erzeugt ein konturiertes Bassverhalten und eine präzise räumliche und detailreiche Darstellung des musikalischen Geschehens.

**Verpackungseinheit:** Flasche mit Sprühkopf; 50 ml. Ausreichend für ca. 500 Anwendungen.